

AUP 1 - automatikus öblít? rendszer vizeldékhez



AUP 1 egy automatikus öblít? rendszer vizeldékhez. Egy fotocella érzékel? reagál amint valaki belép az érzékelési övezetbe. Amikor elhagyják az érzékelési területet, az öblít? rendszer aktiválódik. A fotocella érzékel? nem reagál a piszoár el?tt elhaladókra, nem érzékeny a napfényre vagy a mesterséges világításra. 24 óra inaktivitás után a rendszer automatikusan öblít egyet. Az átfolyó víz mennyiségét egy szeleppel lehet állítani . Az automatikus öblít? rendszert olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása egyaránt szükséges, maximális víz megtakarítás mellett.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?l](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 1 egy automatikus öblít? rendszer vizeldékhez. Egy fotocella érzékel? reagál amint valaki belép az érzékelési övezetbe. Amikor elhagyják az érzékelési területet, az öblít? rendszer aktiválódik. A fotocella érzékel? nem reagál a piszoár el?tt elhaladókra, nem érzékeny a napfényre vagy a mesterséges világításra. 24 óra inaktivitás után a rendszer automatikusan öblít egyet. Az átfolyó víz mennyiségét egy szeleppel lehet állítani . Az automatikus öblít? rendszert olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása egyaránt szükséges, maximális víz megtakarítás mellett.

Szállított termékek


1. installation casket
2. inlet and outlet bolting
3. stainless steel casing with casket of electronics
4. electromagnetic valve
5. spherical valve
6. mounting spacer tray
7. covering metal assembly plate
8. fittings

A Beüzemeléshez szükséges


1. Set-up alcove 150 x 150 x 70 mm for installation of AUP 2 casket
2. Set-up water inlet G 1/2? for connection to the installation box - as per picture
3. Set-up outlet ? as per siphon
4. Set-up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC

Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Víz nyomás	0,1 - 1,0 MPa
	Kivezetés	as per type of urinal
	Adjustable time of flushing	1 - 20 mp. (alapbeállítás 5 mp.)
	Tápegység	12 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	6 VA
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 2)
		ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 2)
	Súly	1,5 kg

Ábrák Urinal with rear water input



Urinal with upper water input



- A -
- C -
- D -
- E -

water inlet inner pipe G 1/2"
electricity supply Cabel CYKY 2Ax1,5
outlet (as per siphon)
zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.